

Garant

**Portsculă pentru freză cu alezaj cu amortizarea vibrațiilor, conic, HSK-A 100
A = 200, Ø dorn d1: 16 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	306710 16
GTIN	4045197821829
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- Coadă, diametrul de fixare al frezei, suprafața frontală și manșonul sunt rectificat.
- Cu gaură Ballufchip.
- Suprafață de așezare a manșonului mărită.

Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.

Avantaj:

Tendință de vibrație semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

Accesorii opționale:

Cheie specială Cod 309840, conductă cu lichid de răcire Cod 309880.

Notă:

La cerere se pot livra și alte referințe.

Ø exterior D: 80 mm

Ø D₂: 38 mm

Lungimea dornului de frezare L₄: 17 mm

Descriere tehnică

Ø exterior D	80 mm
Lungimea dornului de frezare L ₄	17 mm
Ø dornului d ₁	16 mm

Ø D ₂	38 mm
Suport	HSK-A 100 A = 200
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 16 mm	309840 16
--	-----------