

**Garant**
**CNMG 160612, Categorie: HB7035-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	250336 HB7035-1
GTIN	4045197873965
Clasa articolului	21G

### Descriere

CNMG 160612 HB7035-1 Categorie: HB7035-1  
 Sfărâmător de aşchii: SG  
 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 1,5 - 8 mm  
 Avans  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rot  
 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 90 - 260 m/min

### Descriere tehnică

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 260 m/min
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans $f$	0,25 - 0,6 mm/rot
Categorie	HB7035-1
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 8 mm
Sfărâmător de aşchii	SG
Aplicația principală	P

Rază la colț	1,2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 160612
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire