

**Garant**

**Portsculă pentru freză cu alezaj cu amortizarea vibrațiilor, conic, HSK-A 100  
A = 300, Ø dorn d1: 32 mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	306711 32
GTIN	4045197821881
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Coadă, diametrul de fixare al frezei, suprafața frontală și manșonul sunt rectificat.
- Cu gaură Ballufchip.
- Suprafață de așezare a manșonului mărită.

**Model cu amortizarea vibrațiilor, prindere cu miez cu amortizare a vibrațiilor.**

**Avantaj:**

Tendință de vibrație semnificativ mai redusă! Creștere semnificativă a avansului!

**Livrare:**

Inclusiv șurub de strângere pentru freză și piesă de antrenare.

**Accesorii opționale:**

Cheie specială Cod 309840, conductă cu lichid de răcire Cod 309880.

**Notă:**

La cerere se pot livra și alte referințe.

Ø exterior D: 80 mm

Ø D<sub>2</sub>: 78 mm

Lungimea dornului de frezare L<sub>4</sub>: 24 mm

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>2</sub>	78 mm
Ø dornului d <sub>1</sub>	32 mm
Ø exterior D	80 mm

Lungimea dornului de frezare L <sub>4</sub>	24 mm
Suport	HSK-A 100 A = 300
Standard	DIN 6357
Normă pentru suport	DIN 69882-3
Normă pentru suport	DIN 69893
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 6 μm
Strategie de așchiere	HPC
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Portsculă pentru freză cu alezaj

---

## Accesorii

Cheie specială Pentru Ø dornului 32 mm	309840 32
--	-----------