

Garant**DC.T 11T302, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260356 HB7035-1
GTIN	4045197874139
Clasa articolului	21G

Descriere

DCMT 11T302 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de așchii: SS

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Sfârâmător de așchii	SS

Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Categorie	HB7035-1
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire