

Garant**DC.T 11T302, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260458 HB7035-1
GTIN	4045197874146
Clasa articolului	21G

Descriere

DC.T 11T302 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
Sfârâmător de așchii: SM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mm
Avans f : 0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Rază la colț	0,2 mm
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfârâmător de așchii	SM
Categorie	HB7035-1
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	puternic întreruptă

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire