

Garant**DNMG 110404, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250752 HB7035-1
GTIN	4045197874207
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 110404 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
Sfârâmtor de așchii: SM
Toleranță: M
Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mm
Avans f : 0,2 - 0,5 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Sfârâmtor de așchii	SM
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot

Categorie	HB7035-1
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire