


Garant**DNMG 150604, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250658 HB7035-1
GTIN	4045197874238
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150604 HB7035-1 Categorie: HB7035-1
Sfărâmbător de aşchii: SS
Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm
Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Categorie	HB7035-1
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmbător de aşchii	SS
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Aplicația principală	P

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire