

Garant**DNMG 150604, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	250760 HB7035-1
GTIN	4045197874245
Clasa articolului	21G

Descriere

DNMG 150604 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min**Descriere tehnică**

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Categorie	HB7035-1
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	puternic întreruptă

Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	SM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150604
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire