

Garant**KNUX 160410R, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251036 HB7035-1
GTIN	4045197874344
Clasa articolului	21G

Descriere

KNUX 160410R HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de așchii: SM

Sfârâmător de așchii: 2,2 mm

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	1 mm
Categorie	HB7035-1
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	2,2 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Sfârâmător de așchii	SM
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare

Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410R
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire