

Garant**SNMG 120412, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251326 HB7035-1
GTIN	4045197874528
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 9 mm
Categorie	HB7035-1
Rază la colț	1,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min
Sfărâmător de așchii	SG
Aplicația principală	P
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 120412

Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire