

Garant**SNMG 150612, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251330 HB7035-1
GTIN	4045197874559
Clasa articolului	21G

Descriere

SNMG 150612 HB7035-1 Rază la colț: 1,2 mm

Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de așchii: SG

Adâncime de tăiere a_p : 1,5 - 9 mm

Avans f : 0,25 - 0,8 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 90 - 260 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	1,5 - 9 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de așchii	SG
Rază la colț	1,2 mm
Avans f	0,25 - 0,8 mm/rot
Categorie	HB7035-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	90 - 260 m/min

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SNMG 150612
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire