

Garant**TCMT 110202, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 260950 HB7035-1 |
| GTIN | 4045197874641 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

TCMT 110202 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmbător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

| | |
|---|---------------------|
| Adâncime de tăiere a_p | 0,2 - 1,5 mm |
| Rază la colț | 0,2 mm |
| Avans f | 0,05 - 0,2 mm/rot |
| Condiție de tăiere | puternic întreruptă |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 120 - 350 m/min |
| Sfărâmbător de aşchii | SS |
| Categorie | HB7035-1 |
| Aplicația principală | P |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Materialul sculei | Carbura |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | TCMT 110202 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 3 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |