

Garant**TCMT 110208, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	260954 HB7035-1
GTIN	4045197874689
Clasa articolului	21G

Descriere

TCMT 110208 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,2 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Aplicația principală	P
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Sfărâmător de aşchii	SS
Categorie	HB7035-1

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110208
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire