

Garant**TNMG 160404, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251432 HB7035-1
GTIN	4045197874733
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Categorie	HB7035-1
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Sfărâmător de așchii	SS
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire