

Garant**TNMG 160404, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251542 HB7035-1
GTIN	4045197874740
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	P
Categorie	HB7035-1
Sfărâmător de așchii	SM
Rază la colț	0,4 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160404
Numărul de schimbări / tăișuri	6

Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire