

Garant
TNMG 160408, Categorie: HB7035-1


Date comandă

Numărul de comandă	251434 HB7035-1
GTIN	4045197874757
Clasa articolului	21G

Descriere

TNMG 160408 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de aşchii: SS

 Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mm

 Avans f : 0,1 - 0,4 mm/rot

 Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035-1
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de aşchii	SS
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire