

**Garant****VBMT 110304, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261144 HB7035-1
GTIN	4045197874788
Clasa articolului	21G

**Descriere**

VBMT 110304 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmbător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/rotViteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,4 mm
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 350 m/min
Avans $f$	0,05 - 0,2 mm/rot
Categorie	HB7035-1
Adâncime de tăiere $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmbător de aşchii	SS

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VBMT 110304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire