

FAHRION®
FAHREYOND PROGRESS

Piulița de strângere ER CENTRO P pentru șaibele de etanșare HP, Tip CP pentru ER: 16DI



Date comandă

Numărul de comandă	309665 16DI
GTIN	2050001704917
Clasa articolului	34F

Descriere

Execuție:

Mini = toate referințele cu „M”, structură foarte suplă.

MiniSuplă = referință cu „MS”, structură extrem de suplă.

Conic = toate referințele cu „C”.

Standard = toate celelalte referințe.

Piulița de strângere ER CP, **pentru șaibe de etanșare HP.**

Adaptat pentru:

FAHRION Mandrină cu bucsă elastică ER CENTRO P și FAHRION Mandrină cu bucsă elastică ER HDC.

Notă:

Piulițele de tip CP pentru bucsă elastice ER și șaibele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

Piulițele de tip CENTRO P HDC pentru bucsă elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucsă elastică ER CENTRO P.

Numai dimensiunea nominală poate fi strânsă (fără aplatizare!)

Gama de prindere: 1 - 10 mm

Lungimea totală L: 26,4 mm

Ø exterior D: 30 mm

Moment maxim de strângere: 55 Nm

Filet: Tr22×1,5

Descriere tehnică

Gama de prindere	1 - 10 mm
Lungimea totală L	26,4 mm
Moment maxim de strângere	55 Nm
Ø exterior D	30 mm
Serie	Centro P
Filet	Tr22×1,5
Tip produs	Piuliță de strângere

Accesorii

Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 1 mm	309666 1
Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 10 mm	309666 10
Cheie de mandrină CP Tip 16	309754 16
Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 6 mm	309666 6
Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 4 mm	309666 4
Cheie de mandrină CP pentru chei dinamometrice Tip 16	309756 16
Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 9 mm	309666 9
Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 8 mm	309666 8
Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 5 mm	309666 5
Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 3 mm	309666 3

Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER
CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 2 mm

309666 2

Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER
CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 7 mm

309666 7