

Garant**VC.T 160408, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	261459 HB7035-1
GTIN	4045197874924
Clasa articolului	21G

Descriere

VC.T 160408 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfârâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 2,5 mmAvans f : 0,1 - 0,3 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Categorie	HB7035-1
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 2,5 mm
Rază la colț	0,8 mm

Sfârâmător de așchii	SM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160408
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire