

Garant**VNMG 160404, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	251732 HB7035-1
GTIN	4045197874931
Clasa articolului	21G

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Categorie	HB7035-1
Sfărâmător de așchii	SS
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans f	0,08 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404

Numărul de schimbări / tășuri

4

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire