

FAHRION®
FAHREYONER BESSONNEN

Piulița de strângere ER CENTRO P pentru șaibele de etanșare HP, Tip CP pentru ER: 32DI



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 309665 32DI |
| GTIN | 2050001704931 |
| Clasa articolului | 34F |

Descriere

Execuție:

Mini = toate referințele cu „M”, structură foarte suplă.

MiniSuplă = referință cu „MS”, structură extrem de suplă.

Conic = toate referințele cu „C”.

Standard = toate celelalte referințe.

Piulița de strângere ER CP, **pentru șaibe de etanșare HP.**

Adaptat pentru:

FAHRION Mandrină cu bucsă elastică ER CENTRO P și FAHRION Mandrină cu bucsă elastică ER HDC.

Notă:

Piulițele de tip CP pentru bucsă elastice ER și șaibele de etanșare tip HP din **sistemul FAHRION nu se potrivesc și pe alte sisteme!**

Piulițele de tip CENTRO P HDC pentru bucsă elastice ER din FAHRION nu se potrivesc la mandrina standard cu bucsă elastică ER CENTRO P.

Numai dimensiunea nominală poate fi strânsă (fără aplatizare!)

Gama de prindere: 2 - 20 mm

Lungimea totală L: 30,1 mm

Ø exterior D: 50 mm

Moment maxim de strângere: 140 Nm

Filet: Tr40×1,5

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------|----------------------|
| Gama de prindere | 2 - 20 mm |
| Moment maxim de strângere | 140 Nm |
| Lungimea totală L | 30,1 mm |
| Ø exterior D | 50 mm |
| Serie | Centro P |
| Filet | Tr40×1,5 |
| Tip produs | Piuliță de strângere |

Accesorii

| | |
|--|-----------|
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 6 mm | 309668 6 |
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 15 mm | 309668 15 |
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 5 mm | 309668 5 |
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 12 mm | 309668 12 |
| Cheie de mandrină CP pentru chei dinamometrice Tip 32 | 309756 32 |
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 19 mm | 309668 19 |
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 4 mm | 309668 4 |
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 16 mm | 309668 16 |
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 7 mm | 309668 7 |
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 13 mm | 309668 13 |

| | |
|---|-----------|
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 20 mm | 309668 20 |
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 18 mm | 309668 18 |
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 9 mm | 309668 9 |
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 11 mm | 309668 11 |
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 8 mm | 309668 8 |
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 2 mm | 309668 2 |
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 3 mm | 309668 3 |
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 10 mm | 309668 10 |
| Cheie de mandrină CP Tip 32 | 309754 32 |
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 17 mm | 309668 17 |
| Șaibă de etanșare HP pentru piuliță de strângere ER CENTRO P Ø de prindere (increment de 1 mm) 14 mm | 309668 14 |