

Garant**VNMG 160408, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	251734 HB7035-1
GTIN	4045197874955
Clasa articolului	21G

Descriere

VNMG 160408 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmbător de aşchii: SS

Adâncime de tăiere a_p : 0,3 - 2 mmAvans f : 0,08 - 0,4 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB7035-1
Rază la colț	0,8 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Aplicația principală	P
Sfărâmbător de aşchii	SS

Avans f	0,08 - 0,4 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire