

Garant**WNMG 080404, Categorie: HB7035-1**

Date comandă

Numărul de comandă	252068 HB7035-1
GTIN	4045197875020
Clasa articolului	21G

Descriere

WN.G 080404 HB7035-1 Categorie: HB7035-1

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 4 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 100 - 320 m/min

Descriere tehnică

Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	100 - 320 m/min
Sfărâmător de așchii	SM
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Categorie	HB7035-1

Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire