

HOLEX**Menghină cu strângere rapidă cu operare cu o singură mână, Lățimea bacului A: 110mm****Date comandă**

Numărul de comandă	365023 110
GTIN	4045197563200
Clasa articolului	32P

Descriere**Execuție:**

- **Deplasare rapidă a bacului mobil.**
- **Bacuri călite și rectificat.**
- **Deplasarea prin învârtirea manivelei nu mai necesită mult timp.**
- **Strângere precisă datorită ghidajului plan.**
- **Strângerea piesei cu o mână.**
- **Bac fix cu prismă orizontală și verticală pentru material rotund, bac mobil plan.**
- **Pentru montarea bacurilor de protecție ambele bacuri sunt prelucrate în trepte.**
- **Cu bacuri de protecție cu două suprafețe de fixare.**
- **Închidere cu formă optimă.**

Aplicație:

Pentru strângerea rapidă a pieselor pe mașini de găurit și aparate de măsură

Material:

Corp și bac mobil din fontă specială robustă.

Precizie:

În limita a **0,03 mm.**

Descriere tehnică

Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Menghină BM albastră
Înălțime totală c	82 mm
Greutate	9,5 kg

Lungimea totală maximă L ₄	510 mm
Lățimea bacului A	110 mm
Gamă de prindere b	130 mm
Înălțimea bacurilor C	32 mm
Lățimea corpului de bază B	112 mm
Lungimea corpului de bază a	280 mm
Tip produs	Menghină pentru mașină de găurit

Accesorii

Opritor Tip 1	365028 1
Șină de ghidare pentru Cod 365023	365025