




Menghină pentru rectificare și control fără șurub, Lățimea bacului A: 125mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 363650 125 |
| GTIN | 4045197313638 |
| Clasa articolului | 38F |

Descriere

Execuție:

· **Oțel călit; rectificată cu precizie pe toate laturile.**

Utilizare pe 4 laturi diferite (de bază, frontale și laterale).

Bacul mobil se împinge și se prinde manual pe piesă. **La desfacere bacul mobil se ridică automat de pe piesă.**

Funcționare:

Sistem de fixare cu împingere spre în jos – Bacul mobil este tras în jos datorită presiunii de strângere, eliminându-se astfel ridicarea piesei sau trepidațiile în timpul prelucrării.

Aplicație:

Pentru **prelucrare și control de precizie.**

Precizie:

În limita a **0,003 mm / 100 mm** (Precizie a sistemului).

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|---------|
| Lungimea totală a | 310 mm |
| Greutate | 14,5 kg |
| Deschidere maximă b | 180 mm |
| Lățimea bacului A | 125 mm |
| Înălțimea bacurilor C | 43 mm |
| Lățime totală B | 125 mm |

Tip produs

Menghină de verificare