


**Garant****WNMG 080408, Categorie: HB7035-1****Date comandă**

Numărul de comandă	252208 HB7035-1
GTIN	4045197875051
Clasa articolului	21G

**Descriere tehnică**

Avans f	0,25 - 0,6 mm/rot
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	90 - 260 m/min
Adâncime de tăiere $a_p$	1,5 - 6 mm
Categorie	HB7035-1
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Rază la colț	0,8 mm
Sfărâmător de aşchii	SG
Aplicația principală	P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tăisuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire