

**FLEX****Șlefuitor pentru cordoane de sudură, aparat de bază, Tip: LLK1503****Date comandă**

Numărul de comandă	077770 LLK1503
GTIN	4030293115583
Clasa articolului	03S

**Descriere****Execuție:**

Motor performant cu acumulator TRINOXFLEX 18 V pentru prelucrarea suprafețelor metalice.

- **Motor fără perii, care suportă sarcini mari, cu randament înalt.**
- **Sistem unic de atașare a sculei cu cuplaj rapid, pentru înlocuirea fără unelte a celor patru adaptoare pentru satinare și polizare bandă, pentru șlefuire cu mașina de rectificat cu bandă îngustă sau cu șlefuitorul pentru cordoane de sudură.**

**Livrare:**

**Versiune fără adaptor**, inclusiv 2 x acumulatori 18 V / 5,0 Ah, încărcător și L-Boxx® 238.

**Notă:**

Discurile de rectificat recomandate sunt prezentate la Cod 566994 și Cod 566996.

Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)

Putere absorbită: 1200 W

Turație maximă: 1500 - 4700 min<sup>-1</sup>

Ø maxim al discurilor: 152 mm

Greutate: 3,4 kg

**Descriere tehnică**

Greutate	3,4 kg
----------	--------

Ø maxim al discurilor	152 mm
Turație maximă	1500 - 4700 min <sup>-1</sup>
Putere absorbită	1200 W
Denumirea producătorului	LLK1503
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Tip produs	Șlefuitor pentru cordoane de sudură pe colț

## Accesorii

Disc compact RC-UW Rapid Cut D × A × H (mm) Comparație granulație 50	566994 50
Disc compact D × A × H (mm) Comparație granulație 280	566996 280
Disc compact D × A × H (mm) Comparație granulație 180	566996 180
Disc compact RC-UW Rapid Cut D × A × H (mm) Comparație granulație 100	566994 100
Piuliță de strângere M14 Tip FIXTEC	073930 FIXTEC