



Mașină de îndoit în unghi, de precizie completă cu accesorii, Înălțimea maximă a piesei: 100mm



Date comandă

Numărul de comandă	823600 100
GTIN	2050001933072
Clasa articolului	86K

Descriere

Execuție:

Mașină de îndoit ușor de manevrat, performantă, pentru îndoirea cu precizie a profilurilor diverse cu până la 180°. Profilurile sunt prinse strâns și sigur, apoi îndoite cu precizie la repetare datorită dispozitivului precis de prindere și îndoire. **Opritoare unghiulare și longitudinale integrate în mașină care permit lucru rapid** și rezultate exacte la îndoire. Lucru neîntrerupt chiar și la profiluri masive, facilitat de **discul rotativ cu ace** (Ref. 60 și 100).

Aplicație:

Îndoire la rece sau la cald simplă și precisă (unghi de îndoire la 0 – 180°), obținându-se atât muchii ascuțite, cât și diferite raze de curbură.

Adaptat pentru:

Banc de lucru

Livrare:

1 plăcuță de îndoit (r = 2 mm), 90° Cod 823603 Ref. 2, 1 opritor unghiular, 1 opritor longitudinal, 1 manetă de control.

Notă:

Pentru mai multe plăcuțe de îndoit, consultați Cod 823601 – 823604.

Descriere tehnică

Înălțimea maximă a piesei	100 mm
Capacitate maximă de îndoire a materialului rotund (la rece) Ø	18 mm
Adâncime	240 mm

Capacitate maximă de îndoire a materialului plat (la rece)	100×7 / 18×18 mm
Greutate	43,9 kg
Înălțime	205 mm
Capacitate maximă de îndoire a materialului plat (la cald)	100×10 / 22×22 mm
Lățime	465 mm
Tip produs	Aparat de îndoit

Accesorii

Clemă suplimentară	823604
Sculă de îndoit Rază 15	823603 15
Sculă de îndoit Rază 10	823603 10
Sculă de îndoit Rază 5	823603 5
Sculă de îndoit Rază 2	823603 2