

Garant**Suport pentru alezat BMT, BMT: 40****Date comandă**

Numărul de comandă	319888 40
GTIN	4045197877437
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

Pentru răcire internă și externă.

Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcție de mașină, pentru utilizare flexibilă pe mașini cu ax principal sau contraarbore. Suprafață de contact și suprafață de antrenare șlefuite. Placă de presiune cu arc pentru prinderea uniformă a cuțitelor de strung. Așezare perfectă pe strung. Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar. Brunată pentru o mai bună protecție la coroziune.

Aplicație:

Pentru prelucrare interioară cu suport pentru bara de strunjire interioară sau cu burghiu pentru placa rabatabilă.

Descriere tehnică

d_a	32 mm
Mașini recomandate	Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
L_1	70 mm
x	100 mm

L ₃	10 mm
L ₂	62 mm
Z	65 mm
l ₁	125 mm
h ₁	78 mm
Tip produs	Portcuțit