

Garant**Suport pentru alezat BMT, BMT: 55/E****Date comandă**

Numărul de comandă

319888 55/E

GTIN

4045197877451

Clasa articolului

31V

Descriere**Execuție:**

Pentru răcire internă și externă.

Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcție de mașină, pentru utilizare flexibilă pe mașini cu ax principal sau contraarbore. Suprafață de contact și suprafață de antrenare șlefuite. Placă de presiune cu arc pentru prinderea uniformă a cuțitelor de strung. Așezare perfectă pe strung. Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar. Brunată pentru o mai bună protecție la coroziune.

Aplicație:

Pentru prelucrare interioară cu suport pentru bara de strunjire interioară sau cu burghiu pentru placa rabatabilă.

Descriere tehnică d_a

32 mm

 x

85 mm

 L_1

64 mm

 h_1

85 mm

L ₃	22 mm
Z	58 mm
Mașini recomandate	Emag VL, Emag VT
l ₁	115 mm
L ₂	64 mm
Tip produs	Portcuțit