

**Garant****Suport pentru alezat BMT, BMT: 68****Date comandă**

Numărul de comandă	319888 68
GTIN	4045197877475
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

Pentru răcire internă și externă.

Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcție de mașină, pentru utilizare flexibilă pe mașini cu ax principal sau contraarbore. Suprafață de contact și suprafață de antrenare șlefuite. Placă de presiune cu arc pentru prinderea uniformă a cuțitelor de strung. Așezare perfectă pe strung. Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar. Brunată pentru o mai bună protecție la coroziune.

**Aplicație:**

Pentru prelucrare interioară cu suport pentru bara de strunjire interioară sau cu burghiu pentru placa rabatabilă.

**Descriere tehnică**

$L_1$	110 mm
$L_3$	21 mm
$d_a$	32 mm
$l_1$	123 mm
Mașini recomandate	Mazak: QT Smart, QT Kompakt

x	95 mm
h <sub>1</sub>	76 mm
L <sub>2</sub>	68 mm
Z	64 mm
Tip produs	Portcuțit