



## Bucșă elastică mecanică



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 370129        |
| GTIN               | 4020772552046 |
| Clasa articolului  | 37B           |

### Descriere

#### Execuție:

- Corp de bază din oțel brunat.
- Bucșă elastică (schimbabilă) din aluminiu foarte rezistent. Cursă de prindere 0,3 mm.
- Dispune de gaură și aplatizare pentru sistemul de strângere ZeroClamp. Bolțuri de pretensionare compatibile Cod 360025 18M6.
- Fixare posibilă cu ajutorul bridelor de strângere, piulițelor T sau sistemului de strângere ZeroClamp.

#### Aplicație:

Pentru fixarea contururilor complexe ale pieselor de prelucrat pentru o prelucrare în 5 axe. Contraforma piesei este frezată în bucșă elastică cu o adâncime minimă de fixare de 2 mm. Ideal pentru piese cu pereți subțiri. Bucșă elastică poate fi frezată până la 42 mm.

Ø exterior bucșă elastică D: 99 mm

Ø de prindere D<sub>1</sub>: 23 mm

Ø exterior D<sub>A</sub>: 117 mm

Ø E: 106 mm

Ø F: 102 mm

Distanță orificii G: 80 mm

Execuție: Sistem de strângere în punctul zero

## Descriere tehnică

| Execuție                        | Sistem de strângere în punctul zero |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Tip                             | 6375M                               |
| Ø exterior bucă elastică D      | 99 mm                               |
| Ø de prindere D <sub>1</sub>    | 23 mm                               |
| Ø exterior D <sub>A</sub>       | 117 mm                              |
| Ø E                             | 106 mm                              |
| Ø F                             | 102 mm                              |
| Distanță orificii G             | 80 mm                               |
| Înălțime picior h <sub>1</sub>  | 15 mm                               |
| Înălțime hexagon H <sub>2</sub> | 35 mm                               |
| h <sub>3</sub>                  | 56 mm                               |
| Înălțime totală h <sub>4</sub>  | 106 mm                              |
| K                               | 13 mm                               |
| Dimensiune canal L              | 8K7 mm                              |
| Ø centrare M                    | 25 mm                               |
| Filet centrare N                | M12                                 |
| Material                        | oțel brunat                         |

## Accesorii

|   |              |
|---|--------------|
| Bucă elastică de schimb Ø exterior D 149 mm                 | 370131 149   |
| Bucă elastică de schimb Ø exterior D 99 mm                  | 370131 99    |
| ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M16 | 360025 18M16 |