



Gheară de strângere, Lățimea canalului a: 18mm



Date comandă

Numărul de comandă	370660 18
GTIN	4020772074937
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Clema de prindere și șuruburile de strângere formează o unitate (fără piese desprinse). Forma clemei de prindere permite reglarea fără trepte și fără suport suplimentar.

Aplicație:

Pentru strângerea rapidă și sigură a pieselor de diferite înălțimi la mașinile de frezat.

Material:

Oțel de îmbunătățire galvanizat, șuruburi-rezistență 8.8, respectiv 10.9 (în funcție de dimensiuni).

Livrare:

Complet cu șurub pentru canale T DIN 787 (Cod 375300).

Descriere tehnică

Lățimea canalului a	18 mm
Șurub pentru canale în T DIN 787, Cod 375300	Ref. 1816160
Înălțimea de strângere h	0 - 75 mm
Lungime L	140 mm

Lățime B	50 mm
Tip	6321
Tip produs	Gheară de strângere

Accesorii

Pârghie de întindere cu opritor Lățimea canalului a 16 mm	370750 16
---	-----------