



Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 12/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	221941 12/3
GTIN	4960664778379
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Pentru prelucrare extrem de economică prin avansuri ridicate. Reducerea vibrațiilor prin reducerea forței de așchiere.

Descriere tehnică

Ø D ₃	8 mm
Lungimea totală L _{ges}	80 mm
Ø cozii D _s h6	12 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	7,1 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	20 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	1,61 grad
Ø tăișului D _c	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LPGT 0102..
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229722 (6IP; 0,6Nm)
Lungime activă L ₁	20 mm
Răcire interioară	da
Număr de dinți Z	3
Adâncime maximă de așchiere a _{p max}	0,5 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	22 mm
Unghi de reglare κ	11 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere