



Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro, Coadă cilindrică, Ø D / Număr de dinți Z: 16/4mm



Date comandă

Numărul de comandă	221941 16/4
GTIN	4960664778393
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Pentru prelucrare extrem de economică prin avansuri ridicate. Reducerea vibrațiilor prin reducerea forței de așchiere.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	90 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	30 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229722 (6IP; 0,6Nm)
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	28 mm
Lungime activă L_1	25 mm
Ø cozii D_s h6	16 mm
Ø tăișului D_c	16 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	11,1 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LPGT 0102..
Număr de dinți Z	4
Răcire interioară	da
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	0,5 mm
Ø D_3	12 mm

Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	1,03 grad
Unghi de reglare κ	11 grad
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere