

**Dorn conic cu filet de strângere, MK / Conul mandrinei: 2/16****Date comandă**

Numărul de comandă	342700 2/16
GTIN	4045197294937
Clasa articolului	32X

Descriere**Execuție:**

Călit complet și rectificat foarte precis. Concentricitate foarte bună deoarece nu sunt presate așchii în suprafața călită și loviturile ușoare nu provoacă crestături.

Execuție de precizie cu coadă tip Con Morse și filet de strângere interior.

Aplicație:

Pentru prinderea mandrinelor pe mașini de frezat cu Con Morse.

Standard:

Bohrfutterkegel **DIN 238**.

Descriere tehnică

Ø conului D	15,733 mm
Conul mandrinei DIN 238	B 16
Dimensiune con Morse CM	2
Filet interior de strângere	M10
Tip produs	Suport pentru mandrină