




Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor, Domeniu de măsurare: 0-10 mm



Date comandă

Numărul de comandă	438200 0-10
GTIN	4045197204349
Clasa articolului	42C

Descriere

Execuție:

Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor cu tijă-cursor (forță de măsurare independentă de utilizator), în format de buzunar. Suprafețe de măsurare călite și rectificat.

Suprafețe de măsurare lepuite.

Calibrarea: C6

Citire: 0,01 mm

Eroare de toleranță: 0,03 mm

Ø suprafețe măsurare: 5,9 mm

Cursă maximă: 15 mm

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 10 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	0,03 mm
Ø suprafețe măsurare	5,9 mm
Cursă maximă	15 mm

Standard	Normă de fabricație
Tip produs	Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	C6

Servicii

Calibrare Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor	013820
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkkS Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor	011310
Calibrare Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor Domeniu de măsurare maxim 200	023420 200
Calibrare DAkkS Aparat pentru măsurarea rapidă a grosimilor Domeniu de măsurare maxim 30	023430 30