



Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 8/1 mm



Date comandă

Numărul de comandă	221942 8/1
GTIN	4960664778409
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Pentru prelucrare extrem de economică prin avansuri ridicate. Reducerea vibrațiilor prin reducerea forței de așchiere.

Descriere tehnică

Răcire interioară	da
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	3,69 grad
Ø cozii D_s h6	10 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	3,1 mm
Ø tăişului D_c	8 mm
Ø D_3	4 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	12 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	0,5 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229722 (6IP; 0,6Nm)
Număr de dinți Z	1
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	14 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LPGT 0102..
Lungimea totală L_{ges}	58 mm

Lungime activă L_1	16 mm
Unghi de reglare κ	11 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere