



## Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul tijei, Tip: 240



### Date comandă

Numărul de comandă	441150 240
GTIN	7290005395109
Clasa articolului	46G

### Descriere

#### Execuție:

Stand de măsurare magnetic, cu fixare centrală mecanică. Toate cele trei articulații se blochează cu un singur mâner rotativ. Forță de fixare reglabilă progresiv cu stabilitate înaltă. Articulațiile sferice înlesnesc o poziționare rapidă și simplă. Bază magnetică cu comutator și talpă prismatică în V.

Suport universal de ceasuri comparatoare cu ajustare fină, pentru cozi de fixare cu  $\varnothing$  8 mm,  $\varnothing$  6 mm,  $\varnothing$  3/8 inch și aparate de măsurare cu prismă de susținere.

#### Igeltext:

**Ajustare fină la nivelul brațului de fixare a ceasului comparator**

### Descriere tehnică

Bază magnetică lungime	60 mm
Cursă maximă	282 mm
Forță de atracție	800 N
Bază magnetică înălțime	55 mm

Lungime braț articulată L <sub>2</sub>	101 mm
Bază magnetică lățime	50 mm
Încărcare maximă	4 kg
Lungime braț articulată L <sub>1</sub>	110 mm
Racord filetat de jos	M8
Tip produs	Stand de măsurare

## Accesorii

Picior de stativ Tip 0	442140 0
Picior de stativ Tip 1	442120 1
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Picior de stativ Tip 1	440868 1
Picior de stativ Tip K3	442120 K3
Braț articulată 3-D Tip 240	442110 240
Braț articulată 3-D Tip 240	442114 240
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1
Picior de stativ Tip V	442120 V
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Picior de stativ cu ajustare fină Tip 0	442125 0
Picior de stativ Tip 1	442140 1
Picior de stativ Tip 0	442120 0