

HÖRGER & GÄSSLER

Suport articulată, hidraulic (fără bază) Cu reglare mecanică de precizie pe baza ceasului, Cursă maximă: 220mm



Date comandă

Numărul de comandă	440840 220
GTIN	4260180710885
Clasa articolului	46Q

Descriere

Execuție:

Stand de măsurare hidraulic cu fixare centrală. O mână rămâne liberă pentru reglarea ceasului comparator. Toate articulațiile se fixează rigid prin butonul central. Mecanica patentată produce presiune ridicată, astfel mânerul de fixare necesită doar o forță mică pentru a fi închis. Circuitul hidraulic cu ulei este asigurat prin garnituri duble de etanșare împotriva scurgerilor de ulei. Forța de fixare poate fi reglată progresiv. La prinderea ceasului comparator, **brațele articulate** sunt pivotante la 360° și brațul de fixare a comparatorului este pivotant la 180°.

Suport pentru ceasuri comparatoare cu Ø tije 8 mm sau prismă.

Doar tije (brațe) **fără** bază.

Notă:

Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilații mari de temperatură dacă **fixarea este deschisă**. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când **fixarea este închisă** se poate realiza o diferență de temperatură de maxim 15 °C fără oscilații puternice de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susținute.

Descriere tehnică

Cursă maximă	220 mm
Racord filetat	Filet exterior M8
Forță de atracție	800 N

Amplasare racord filetat	median
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Suport de ceas comparator	440860
Șurub de fixare M3 pentru suport pentru ceasuri micrometrice	440858
Mâner în formă de stea Tip 3	440850 3
Picior de stativ Tip 1	440868 1
Șurub de reglare M4×0,35 pentru suport pentru ceasuri micrometrice	440859
Piston de schimb Tip 3	440830 3