



## Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro, Coadă Weldon, Ø D / Număr de dinți Z: 12/3mm



### Date comandă

Numărul de comandă	221942 12/3
GTIN	4960664778423
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Execuție:

Pentru prelucrare extrem de economică prin avansuri ridicate. Reducerea vibrațiilor prin reducerea forței de așchiere.

### Descriere tehnică

Lungimea totală $L_{ges}$	65 mm
Răcire interioară	da
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	7,1 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p max}$	0,5 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	22 mm
$\varnothing$ tăișului $D_c$	12 mm
$\varnothing$ cozii $D_s$ h6	12 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	20 mm
Număr de dinți Z	3
Plăcuță amovibilă compatibilă	LPGT 0102..
Lungime activă $L_1$	20 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229722 (6IP; 0,6Nm)
$\varnothing D_3$	8 mm

Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	1,61 grad
Unghi de reglare $\kappa$	11 grad
Tip de coadă	Coadă Weldon
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere