



Stativ de măsurare cu magnet cu ajustare fină la nivelul tijei, Tip: 600



Date comandă

Numărul de comandă	441150 600
GTIN	7290005395130
Clasa articolului	46G

Descriere

Execuție:

Stand de măsurare magnetic, cu fixare centrală mecanică. Toate cele trei articulații se blochează cu un singur mâner rotativ. Forță de fixare reglabilă progresiv cu stabilitate înaltă. Articulațiile sferice înlesnesc o poziționare rapidă și simplă. Bază magnetică cu comutator și talpă prismatică în V.

Suport universal de ceasuri comparatoare cu ajustare fină, pentru cozi de fixare cu \varnothing 8 mm, \varnothing 6 mm, \varnothing 3/8 inch și aparate de măsurare cu prismă de susținere.

Igeltext:

Ajustare fină la nivelul brațului de fixare a ceasului comparator

Descriere tehnică

Bază magnetică lățime	50 mm
Lungime braț articulat L ₂	223 mm
Bază magnetică lungime	120 mm
Forță de atracție	1300 N

Bază magnetică înălțime	55 mm
Lungime braț articulată L ₁	287 mm
Cursă maximă	580 mm
Încărcare maximă	14 kg
Racord filetat de jos	M10×1,25
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Picior de stativ Tip 2	442120 2
Picior de stativ Tip 2	442140 2
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442100 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip K2	442100 K2
Picior de stativ Tip F	442120 F
Suport pentru stand de măsurare Tip QR	442100 QR
Picior stativ cu ajustare fină hidraulică Tip 2	440865 2
Suport pentru stand de măsurare Tip CA	442100 CA
Braț articulată 3-D Tip 600	442114 600
Braț articulată 3-D Tip 600	442110 600
Picior de stativ Tip 2	440868 2
Suport pentru stand de măsurare Tip 2SM	442104 2SM
Suport pentru stand de măsurare Tip K1	442100 K1
Suport pentru stand de măsurare Tip H	442100 H