

Stand de măsurare universal cu mecanism hidraulic de blocare



Date comandă

Numărul de comandă	441950
GTIN	4029713287399
Clasa articolului	46Q

Descriere

Execuție:

Soclu prelucrat pe toate părțile cu suprafețe de așezare rectificată. Partea inferioară a prisme în V, rectificată pentru așezare pe arbori și corpuri cilindrice. Parte superioară cu canal în T pentru deplasarea coloanei de măsurare. Tijă stabilă. Braț transversal cu ajustare fină la nivelul suportului de montaj al comparatoarelor.

Cu mecanism hidraulic de blocare a coloanei articulate. O mână poate să rămână liberă pentru reglarea ceasului comparator. Toate articulațiile se fixează rigid prin butonul central.

Aplicație:

Pentru controlul concentricității pe mașini-unelte și dispozitive sau pentru controlul paralelismului la suprafețele de ghidare.

Descriere tehnică

Cursă maximă	260 mm
Lungime soclu	250 mm
Lățime soclu	60 mm
Tip produs	Stand de măsurare

