



Freză pentru avansuri foarte mari MFH micro, cu filet, Ø D / Număr de dinți Z: 14/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	221943 14/3
GTIN	4960664806720
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Pentru prelucrare extrem de economică prin avansuri ridicate. Reducerea vibrațiilor prin reducerea forței de așchiere.

Descriere tehnică

Filet de prindere M	M6
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,26 grad
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	24 mm
Ø D_1 h6	6,5 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229722 (6IP; 0,6Nm)
Lungimea totală L_{ges}	17 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	9,1 mm
Număr de dinți Z	3
Ø tăișului D_c	14 mm
Ø D_3	10 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	LPGT 0102..
Răcire interioară	da

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	26 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p \max}$	0,5 mm
Tip de coadă	cu filet
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză de copiere