

Stand de măsurare universal cu mecanism hidraulic de blocare



Date comandă

Numărul de comandă

441950

GTIN

4029713287399

Clasa articolului

46Q

Descriere

Execuție:

Soclu prelucrat pe toate părțile cu suprafețe de așezare rectificată. Partea inferioară a prisme în V, rectificată pentru așezare pe arbori și corpuri cilindrice. Parte superioară cu canal în T pentru deplasarea coloanei de măsurare. Tijă stabilă. Braț transversal cu ajustare fină la nivelul suportului de montaj al comparatoarelor.

Cu mecanism hidraulic de blocare a coloanei articulate. Pentru descrierea exactă consultați Cod 440800.

Aplicație:

Pentru controlul concentricității pe mașini-unelte și dispozitive sau pentru controlul paralelismului la suprafețele de ghidare.

Cursă maximă: 260 mm

Lungime soclu: 250 mm

Lățime soclu: 60 mm

Descriere tehnică

Cursă maximă

260 mm

Lungime soclu

250 mm

Lățime soclu

60 mm

Tip produs

Stand de măsurare