


LPGT 010210 ER-GM, PR1525, Tip: ST1400

Date comandă

Numărul de comandă	221946 ST1400
GTIN	4960664778959
Clasa articolului	25A

Descriere
Execuție:

Plăcuță amovibilă cu 2 tăişuri.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 0,3$ mm.

Avans f_z per dinte: 0,4 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: LPGT 010210 ER-GM

Tip: ST1400

Rază la colț: 1 mm

Rază de programare la $a_{p \max}$: 1,2 mm

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Rază de programare la $a_{p \max}$	1,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	LPGT 010210 ER-GM
Rază la colț	1 mm
Categorie	PR1525

Materialul sculei	Carbura
Avans f_z per dinte	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	180 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		