

HÖRGER & GÄSSLER

Suport articulată, hidraulic (fără bază) Cu reglare mecanică de precizie pe baza ceasului, Cursă maximă: 300mm



Date comandă

Numărul de comandă	440840 300
GTIN	4260180710076
Clasa articolului	46Q

Descriere

Execuție:

Stand de măsurare hidraulic cu fixare centrală. O mână rămâne liberă pentru reglarea ceasului comparator. Toate articulațiile se fixează rigid prin butonul central. Mecanica patentată produce presiune ridicată, astfel mânerul de fixare necesită doar o forță mică pentru a fi închis. Circuitul hidraulic cu ulei este asigurat prin garnituri duble de etanșare împotriva scurgerilor de ulei. Forța de fixare poate fi reglată progresiv. La prinderea ceasului comparator, **brațele articulate** sunt pivotante la 360° și brațul de fixare a comparatorului este pivotant la 180°. **Suport pentru ceasuri comparatoare** cu Ø tije 8 mm sau prismă.

Doar tije (brațe) **fără** bază.

Notă:

Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilații mari de temperatură dacă **fixarea este deschisă**. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când **fixarea este închisă** se poate realiza o diferență de temperatură de maxim 15 °C fără oscilații puternice de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susținute.

Descriere tehnică

Racord filetat	Filet exterior M8
Forță de atracție	800 N

Cursă maximă	300 mm
Amplasare racord filetat	median
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Picior de stativ Tip 1	440868 1
Mâner în formă de stea Tip 4	440850 4
Suport de ceas comparator	440860
Set inel-garnitură Tip 1	440855 1
Șurub de fixare M3 pentru suport pentru ceasuri micrometrice	440858
Piston de schimb Tip 4	440830 4
Șurub de reglare M4×0,35 pentru suport pentru ceasuri micrometrice	440859