



Clește compact de tăiat bolțuri CoBolt® cu degajare a tăișului, Lungimea totală: 250mm



Date comandă

Numărul de comandă	731752 250
GTIN	4003773079644
Clasa articolului	73F

Descriere

Execuție:

Datorită transmisiei speciale prin pârghie se obține un randament de tăiere ridicat la un consum de energie relativ redus. Tăișuri călite inductiv (cca. 64 HRC).

Clește fosfatat negru, mânere cu manșoane din material plastic, tăișuri cu degajare.

Aplicație:

Pentru sârme cu rezistență la întindere de până la 2000 N/mm².

Material:

Oțel electric crom-vanadiu, forjat în matriță și călit în ulei.

Descriere tehnică

Pentru sârmă de oțel cu duritate medie până la Ø de	6 mm
Lungimea totală	250 mm
Pentru coardă pian până la Ø de	4,2 mm
Tăiș	călit
Mâner	îmbrăcate în plastic
Material	Oțel electric crom-vanadiu
Suprafață	fosfatat negru
Tip produs	Clește de tăiere

