

HÖRGER &amp; GÄSSLER

## Suport mic hidraulic cu bază magnetică



### Date comandă

Numărul de comandă	441000
GTIN	4260180710113
Clasa articolului	46Q

### Descriere

#### Execuție:

**Stand de măsurare hidraulic cu fixare centrală. O mână rămâne liberă pentru reglarea ceasului comparator.** Toate articulațiile se fixează rigid prin butonul central. Mecanica patentată produce presiune ridicată, astfel mânerul de fixare necesite doar o forță mică pentru a fi închis. Circuitul hidraulic cu ulei este asigurat prin garnituri duble de etanșare împotriva scurgerilor de ulei. Forța de fixare poate fi reglată progresiv. La prinderea ceasului comparator, **brațele articulate** sunt pivotante la 360° și brațul de fixare a comparatorului este pivotant la 180°.

**Suport pentru ceasuri comparatoare** cu Ø tije 8 mm sau prismă.

**Suport mic hidraulic** cu magnet permanent necomutabil, deosebit de puternic, similar Cod 085940 Ref. 35. Forța magnetică acționează doar în jos prin carcasa dublă. Cu placă de protecție. **Recomandat în special pentru utilizarea cu ceasuri comparatoare cu levier.** Ajustarea fină de la nivelul bazei este realizată, cu șurub rozetă, pe magnet.

#### Notă:

Suporturile de măsurare hidraulice pot suporta oscilații mari de temperatură dacă **fixarea este deschisă**. Pentru aceasta, uleiul are nevoie de un anumit timp pentru a egaliza temperatura. Când **fixarea este închisă** se poate realiza o diferență de temperatură de maxim 15 °C fără oscilații puternice de presiune. Aceasta poate provoca pagube la stativ sau la obiectele susținute.

### Descriere tehnică

Cursă maximă	150 mm
Ø piciorului magnetic	35 mm
Forță de atracție	147 N
Bază magnetică înălțime	30 mm
Racord filetat	Filet interior M6
Tip produs	Stand de măsurare