



Șubler digital pentru atelier, Domeniu de măsurare: 500 mm



Date comandă

Numărul de comandă	415528 500
GTIN	4045197492500
Clasa articolului	42A

Descriere

Execuție:

Afișaj digital lizibil. Proprietăți de ghidare și alunecare optime datorită **ghidajului prismatic dublu**. Ciocuri de măsurare din oțel inoxidabil, rectificat cu precizie. Ciocul de măsurare stâng deplasabil.

Livrare:

Inclusiv certificat de etalonare din fabrică. Până la Ref. 1000 cu husă din plastic, de la Ref. 1500 cu ambalaj stabil pentru transport.

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. LR44.

Ambalaj: Cutie stabilă

Calibrarea: A1

Citire: 0,01 mm

Eroare de toleranță: 0,05 mm

Lungimea ciocului: 90 mm

Ø umeri pentru măsurarea interioară: 10 mm

Greutate: 0,6 kg

Descriere tehnică

Lungimea ciocului	90 mm
Domeniu de măsurare	0 - 500 mm
Calibrarea	A1
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Greutate	0,6 kg

Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	0,05 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 LR44
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	digital
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	011030 500
Semnătură inscripționată cu laser Tip	018940
Calibrare DAkKS Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	011050 500
Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021000 500
Calibrare DAkKS Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021010 500

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii LR44	081560 LR44
---	-------------